

Garant**VC.T 160408, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB725-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	UM1
Hlavné použitie	UNI

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie