

Garant**Kotúčová fréza, bez povlaku, Ø × šírka js16 × k11: 160X8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 185820 160X8 |
| GTIN | 4045197098139 |
| Trieda položky | 11U |

Popis

Prevedenie:

Křížové ozubenie s nákrúžkom a klinovou drážkou.

Použitie:

Na **frézovanie drážok alebo rezanie**, keď majú mať bočné plochy obrobku presný a čistý povrch.

Upozornenie:

f_z pre $a_e = 0,1 \times D$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| Ø otvora H7 | 40 mm |
| Posuv f_z v oceli < 750 N/mm ² | 0,11 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 160 mm |
| Šírka rezu | 8 mm |
| Počet zubov Z | 26 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS Co 5 |
| Norma | DIN 885 A |
| Frézovací profil | křížové brity |
| Typ | N |
| Tolerancia menovitého Ø | js16 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 200 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 19 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 19 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 19 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 9 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 180 | N |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |