

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie