

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie