

**Garant****VBMT 160402, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Trieda položky	21G

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7130-2
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160402
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie