



## Rezačka rúr DP50 na HT rúrky, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	818190 1
GTIN	4003773087809
Trieda položky	86A

### Popis

#### Prevedenie:

Telo nástroja z plastu vystuženého sklenenými vláknami. Vymeniteľná otočná čepeľ bez použitia náradia vyrobená z vysoko kvalitnej ocele s guľôčkovými ložiskami. Optimálne vedenie rúrok a jednoduché rezanie vďaka klzným ložiskám a samonastavovacím valčekom. Vďaka pružinovej rezacej čepeľi nie je potrebné únavné nastavovanie počas rezania.

#### Výhoda:

Jeden nástroj, dve funkcie, tri priemery. **Bežné plastové kanalizačné potrubia ľahko a čisto oddelíte a skosíte v jednom pracovnom kroku.** Hladký rez: Žiadne nastavovanie, žiadne odhroťovanie a znížené riziko upchatia alebo poškodenia tesnenia.

#### Použitie:

Reže HT a mnoho ďalších plastových rúrok s  $\varnothing$  32, 40 alebo 50 mm a hrúbkou steny do 2,4 mm. Jednoduché polohovanie vďaka voľnému výhľadu na miesto rezania. Dodatočný alebo jemný rez možný od dĺžky odrezku cca 10 mm.

#### Náhradný diel:

Náhradná čepeľ pozri č. 818191 veľ. 1 a náhradná rýchlovýmenná oska č. 818192 veľ. 1.

### Technický opis

Pre vonkajší $\varnothing$ rúrok	50 mm
Pre vonkajší $\varnothing$ rúrok	32 mm
Pre vonkajší $\varnothing$ rúrok	40 mm

Hmotnosť	294 g
Dĺžka	202 mm
vhodné pre materiál rúrok	VA
vhodné pre materiál rúrok	Hliník
vhodné pre materiál rúrok	Mosadz
vhodné pre materiál rúrok	Meď
Druh produktu	Rezačka rúr

## Príslušenstvo

Náhradná čepeľ Typ 1	818191 1
Náhradná rýchlovýmenná náprava Typ 1	818192 1