



Rezačka rúr TubiX® s rýchlým nastavením, Pre Ø do: 76mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	818380 76
GTIN	4003773088127
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

Ľahké a odolné telo z horčíkového kovu s vodiacimi valčekmi s ihlovými ložiskami a rezacím kotúčom. Ručný odihlovač sa dá zasunúť do tela. Vrátane náhradných rezacích koliesok.

Výhoda:

Nezávislé držanie a upínanie na potrubí pomocou rýchlonastavenia **QuickLock jednou rukou**.
· **Rýchle a presné polohovanie rezného kotúča na rôzne priemery rúr.**

Použitie:

Univerzálny na rezanie **medených**, **hliníkových** a **tenkostenných rúr INOX** (hrúbka steny do 2 mm).

Náhradný diel:

Náhradný rezný kotúč s ihlovým ložiskom a rýchlovýmennou osou pozri č. 818385.

Technický opis

Rezací kotúč otvor	7,8 mm
Ø rezacích koliesok	20 mm
Šírka rezacích koliesok	6,2 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	6 - 76 mm
Označenie výrobcu	TubiX
Hmotnosť	865 g
Dĺžka	260 mm

Šírka	100 mm
Výška	42 mm
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Súprava náhradných rezacích koliesok Typ 1	818385 1
--	----------