

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø DC: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207106 1,5
GTIN	4045197540430
Trieda položky	11X

Technický opis

Počet zubov Z	2
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	5 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,006 mm
Ø rezných hrán D _c	1,5 mm
Ø vôle D ₁	1,44 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,006 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Dĺžka britov L _c	2 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	0,75 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	e8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny

Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	230	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	140	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	45	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	35	M
GG(G)	vhodný	70	K
CuZn	podmienene vhodný	160	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB