

**Mitutoyo****Spáromer, oceľ, kalibrované, Počet plieškov: 10**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	478242 10
GTIN	2050002071810
Trieda položky	44A

## Popis

**Prevedenie:**

Ideálne pre rôzne meracie úlohy. Rovnomerne široké oceľové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kĺbu. Veľkosť jasne vyrazená na každom liste. Listy sa dajú ľahko odstrániť a dajú sa jednotlivo otvoriť a zablokovávať. Presnosť podľa výrobných noriem.

**Presnosť:**

0,05 – 0,15 mm  $\pm 0,005$ ; 0,2 – 0,5 mm  $\pm 0,012$ ; 0,55 – 0,8 mm  $\pm 0,020$ .

**Rozsah balenia:**

Vrátane kalibračného certifikátu výrobcu.

## Technický opis

Hrúbka plieškov	0,05 - 0,2 (0,05 stúpajúce) 0,3 - 0,8 (0,1 stúpajúce) mm
Dĺžka listu	150 mm
Počet plieškov	10
Norma	Výrobná norma
Tolerancia	T3

Materiál	Oceľ
Druh produktu	Škárómer