

KERN**Počítacia váha, typ CIB, maximálny rozsah váženia: 3kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479541 3
GTIN	4045761214880
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).**
- **Cieľový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť naprogramovateľná so zvukovým signálom.**
- **Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.**
- **Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.**
- **Možnosť prevádzky zo siete na batérie.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**
- **Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**

Displej Checkweighing: Akustické alebo vizuálne spätné hlásenie, keď sú váženia mimo vopred stanoveného limitu.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, batérie, pracovného ochranného krytu.

Technický opis

Výška	120 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Menovité napätie	240 V
Kusová hmotnosť minimálna	1 g
Hĺbka	330 mm
Hmotnosť netto	3,5 kg
Šírka	350 mm
Čas zákmitu	2 s
Rozmery Vážiaca doska	315×215 mm
maximálny rozsah váženia	3 kg
Odčítanie	0,2 g
Reprodukovateľnosť	0,2 g
Linearita	±0,4 g
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Počítacia váha

Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50