

KERN**Počítacia váha, typ CIB, maximálny rozsah váženia: 30kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479541 30
GTIN	4045761214835
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).
- Cieľový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť naprogramovateľná so zvukovým signálom.
- Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.
- Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.
- Možnosť prevádzky zo siete na batérie.
- Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).
- Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.

Displej Checkweighing: Akustické alebo vizuálne spätné hlásenie, keď sú vážená mimo vopred stanoveného limitu.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, batérie, pracovného ochranného krytu.

Technický opis

Rozmery Vážiaca doska	315×215 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

maximálny rozsah váženia	30 kg
Výška	120 mm
Linearita	±4 g
Šírka	350 mm
Odčítanie	2 g
Hmotnosť netto	3,6 kg
Reprodukovateľnosť	2 g
Hĺbka	330 mm
Čas zákmitu	2 s
Menovité napätie	240 V
Kusová hmotnosť minimálna	10 g
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Počítacia váha

Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50