

**KERN****Počítacia váha, typ CIB, maximálny rozsah váženia: 6kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479541 6
GTIN	4045761214897
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- **Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).**
- **Cieľový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť naprogramovateľná so zvukovým signálom.**
- **Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.**
- **Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.**
- **Možnosť prevádzky zo siete na batérie.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**
- **Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**

Displej Checkweighing: Akustické alebo vizuálne spätné hlásenie, keď sú váženia mimo vopred stanoveného limitu.

### Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, batérie, pracovného ochranného krytu.

## Technický opis

Kusová hmotnosť minimálna	2 g
Reprodukovateľnosť	0,5 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálny rozsah váženia	6 kg
Hĺbka	330 mm
Šírka	350 mm
Menovité napätie	240 V
Linearita	±1 g
Hmotnosť netto	3,6 kg
Rozmery Vážiaca doska	315×215 mm
Odčítanie	0,5 g
Výška	120 mm
Čas zákmitu	2 s
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Počítacia váha

## Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50