

HEDI

Celoplastový káblový bubon, Typ: 25N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081103 25N |
| GTIN | 4003644024179 |
| Trieda položky | 08B |

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Kompaktné a kvalitné celoplastové káblové bubny HEDI® s priemerom bubna 250 mm, ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

- **7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.**
- **Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.**
- **Je možná jednoduchá montáž na stenu.**

Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-------|
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 |
|--------------------------|-------|

| | |
|---|----------------------------|
| Počet zásuviek | 3 |
| Zloženie kábla | 3G1,5 |
| Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16 A) W |
| Materiál kábla | Neoprénová guma |
| odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podľa BGI |
| Menovité napätie | 250 V |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka |
| Dostupný diagnostický systém | áno |
| Trieda kábla | H07RN-F |
| Dĺžka kábla | 25 m |
| Materiál púzdra | Plast |
| Druh produktu | Káblový bubon |