

## HEDI

### Celoplastový káblový bubon, Typ: 40N



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081103 40N
GTIN	4003644024162
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Kompaktné a kvalitné celoplastové káblové bubny HEDI® s priemerom bubna 250 mm, ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

- **7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.**
- **Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.**
- **Je možná jednoduchá montáž na stenu.**

Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.

##### Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

#### Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
--------------------------	-------

Zloženie kábla	3G1,5
Dĺžka kábla	40 m
Menovité napätie	250 V
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Dostupný diagnostický systém	áno
Materiál púzdra	Plast
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Počet zásuviek	3
Trieda kábla	H07RN-F
Materiál kábla	Neoprénová guma
Druh produktu	Káblový bubon