

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	N
Tolerancia	G
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070202
Lamač triesok	AF
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7315-1
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,05 - 0,6 mm

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie