

Garant**DC.T 070202, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070202
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálne
Tolerancia	G
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Typ	HU7315-1

Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AF
Uhlový Polomer	0,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie