

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T302
Typ	HB7315-1
Hlavné použitie	N
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Lamač triesok	AF
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie