

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AF
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Tolerancia	G
Typ	HB7315-1

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 060204
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie