


**Garant****CC.T 120404, Typ: HB7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Trieda položky	21G

## Technický opis

Tolerancia	G
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Typ	HB7315-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 120404
Lamač triesok	AF
Podmienka rezu	kontinuálne

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie