

Garant**CCGT 120402, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 120402
Lamač triesok	AF
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7315-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie