

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Lamač triesok	AF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolerancia	G
Typ	HB7315-1

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie