

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070204
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Typ	HB7315-1
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm

Lamač triesok	AF
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie