

JEPSON POWER

**Akumulátorová ručná kotúčová píla na kov, Typ: 8203E****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Trieda položky	07E

**Popis****Prevedenie:**

**Výkonné kotúčové píly na kov** na nízke otáčky a bezpečné rezanie profilov a rúr z ocele, neželezných kovov, plechu, kovových dosiek a sendvičových panelov **bez iskrenia**.

- **Nie je potrebné používať žiadne chladiace mazivá.**
- **Nie je potrebné žiadne dodatočné obrábanie.**
- **Rezanie v priebehu niekoľkých sekúnd.**

Ručná akumulátorová kotúčová píla na kov DRY Cutter 8203E.

- **Ideálna na rezanie ocele, ocelových plechov, sendvičových panelov, kovových dosiek, rúr a profilov z ocele, neželezných kovov a kompozitov do hrúbky 6 mm.**
- **Zachytávač triesok na čistú prácu.**
- **Vybavená pílovým kotúčom Ø 203/48Z s karbidovým hrotom „LBS odolným voči nárazom“ pre maximálnu životnosť a kvalitu nástroja.**

**Rozsah balenia:**

Obsahuje 2 vysoko výkonné batérie 18 V LiHD 5,5 A, pílový kotúč, nabíjačku a kufor.

**Upozornenie:**

Kompatibilná so systémom Cordless Alliance System (CAS), od výrobcu nezávislý akumulátorový systém od popredných značiek elektrického náradia. Vhodné pílové listy nájdete pod č. 078243.

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu 90°	67 mm
maximálne otáčky	3500 min <sup>-1</sup>
Ø pílového kotúča	203 mm
maximálna hĺbka rezu 45°	42 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	8203E
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť bez batérie	5,4 kg
Kapacita akumulátora	5,5 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Druh produktu	Píla