

JEPSON POWER**Pílový kotúč Drytech® Ø 203 mm, Počet zubov: 54****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078243 54
GTIN	4260052468104
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Optimálne na rezanie kovových roštov a mriežok, trapézových plechov, profilov, káblových kanálov, roletových rúr atď. Pílové listy LBS s hrúbkou 1,0 až 1,7 mm sú výrazne tenšie ako bežné pílové listy. Vďaka tomu šetria materiál, sú efektívnejšie a rýchlejšie. Úspora energie, a teda viac energie z akumulátora. Rýchlosť rezania max. 4 000 otáčok za minútu.

Technický opis

Vhodnosť materiálu	INOX
Šírka rezu B	1,7 mm
Počet zubov	54
Ø otvora	25,4 mm
Ø kotúča D	203 mm
Druh produktu	Pílový kotúč

