

JEPSON POWER

**Pílový kotúč Drytech® Ø 203 mm, Počet zubov: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078243 48
GTIN	4260052466780
Trieda položky	07E

**Popis****Prevedenie:**

Optimálne na rezanie kovových roštov a mriežok, trapézových plechov, profilov, káblových kanálov, roletových rúr atď. Pílové listy LBS s hrúbkou 1,0 až 1,7 mm sú výrazne tenšie ako bežné pílové listy. Vďaka tomu šetrí materiál, sú efektívnejšie a rýchlejšie. Úspora energie, a teda viac energie z akumulátora. Rýchlosť rezania max. 3800 otáčok za minútu.

**Technický opis**

Ø kotúča D	203 mm
Počet zubov	48
Vhodnosť materiálu	Ocel
Šírka rezu B	1,2 mm
Ø otvora	25,4 mm
Druh produktu	Pílový kotúč

