

**Garant****VC.T 110302, Typ: HB7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AF
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	G
Typ	HB7315-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm

Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110302
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie