

**Garant****VC.T 160402, Typ: HB7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160402
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,05 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7315-1
Lamač triesok	AF
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Tolerancia	G

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie