

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Typ	HB7315-1
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	AF
Tolerancia	G
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160408
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie