

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Tolerancia	G
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160404
Lamač triesok	AF
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7315-1
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Hlavné použitie	N

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie