

**Garant****ZCMX 10T304, Typ: HBZ120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Trieda položky	21E

## Popis

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Typ	HBZ120
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 200 m/min

Rezný materiál	HM
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie