

Garant**ZCMX 130404, Typ: HBZ120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Trieda položky	21K

Technický opis

Typ	HBZ120
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 200 m/min
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130404
Uhlový Polomer	0,4 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

