

Garant**ZCMX 130404, Typ: HBZ030**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130404
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Typ	HBZ030
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Hlavné použitie	P

vhodné pre \varnothing nástroja D_c

25 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie