

Garant**ZCMX 130404, Typ: HBZ140**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268443 HBZ140
GTIN	4062406770181
Trieda položky	21K

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130404
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Typ	HBZ140

vhodné pre \varnothing nástroja D_c

25 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie