

Garant**ZCMX 130404, Typ: HBZ025**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Hlavné použitie	P
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Typ	HBZ025
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130404
vhodné pre Ø nástroja D _c	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie