

**Garant****Upichovacia planžeta, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w:  
19/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273781 19/3
GTIN	4062406769901
Trieda položky	21W

**Popis****Použitie:**

V spojení s upichovacími doštičkami č. 273656 – 273749.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273984 – 273994 alebo 319132 – 319133 (VDI držiak).

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	3 mm
pre maximálny Ø obrobka	40 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Celková dĺžka L	96 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Upichovacia planžeta