

Garant**Upichovacia planžeta, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273781 32/4
GTIN	4062406770358
Trieda položky	21W

Popis**Použitie:**

V spojení s upichovacími doštičkami č. 273656 – 273749.

Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 273994 alebo 319132 – 319133 (VDI držiak).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	110 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Upichovacia planžeta