



1/4-palcový nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou pre Torx® krátka, Profil Torx®: TX8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631833 TX8
GTIN	4000896037124
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.

Technický opis

Ø na strane vstupu	12 mm
Profil Torx®	TX8
Rozmer profilu A	2,3 mm
Dĺžka	28 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	TiN

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča