

**Ručná nitovačka GBM 40-R, Typ: GBM40R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Trieda položky	74A

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktný dizajn pre ľahký prístup k obrobku. Veľmi dobrý prenos sily vďaka funkcii račne. Rýchla výmena závitových trňov a nátrubkov bez nástrojov.

**Rozsah balenia:**

Nátrubky/závitové trne M5; M6; M8 a M10. V stabilnom plastovom boxe.

**Technický opis**

pre matice slepých nitov všetkých materiálov	M3 – M10
Označenie výrobcu	GBM 40-R
Celková dĺžka	212 mm
pre matice slepých nitov Ocel/hliník	M3 – M12
Hmotnosť	1250 g
Druh produktu	Ručné nitovacie kliešte

