

Garant**Tvrdokovový vrták do muriva, Ø vrtáka: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	786070 4
GTIN	4062406770396
Trieda položky	71C

Popis**Prevedenie:**

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

Prílepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou zo spekaného karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny prílepovými vrtáčkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Technický opis

Ø stopky	4 mm
Ø vrtáka	4 mm
Dĺžka špirály	40 mm
Celková dĺžka	75 mm
Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Prílepové vrtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

