

**Garant****Tvrdokovový vrták do muriva, Ø vrtáka: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	786070 6
GTIN	4062406773410
Trieda položky	71C

**Popis****Prevedenie:**

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

**Prílepové a rotačné vrtáky** so silnou reznou doštičkou zo spekaného karbidu.

**Použitie:**

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vrtáčkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

**Technický opis**

Dĺžka špirály	60 mm
Celková dĺžka	100 mm
Ø stopky	6 mm
Ø vrtáka	6 mm
Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

