

Garant**Tvrdokovový vrták do muriva, Ø vrtáka: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	786070 7
GTIN	4062406773427
Trieda položky	71C

Popis**Prevedenie:**

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

Prílepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou zo spekaného karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vrtáčkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Technický opis

Ø stopky	7 mm
Ø vrtáka	7 mm
Dĺžka špirály	60 mm
Celková dĺžka	100 mm
Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

