

**Garant****Súprava tvrdokovových vrtákov do muriva, Počet vrtákov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	786078 7
GTIN	4062406773496
Trieda položky	71C

**Popis****Prevedenie:**

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

**Prílepové a rotačné vrtáky** so silnou reznou doštičkou zo spekaného karbidu.

**Použitie:**

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny prílepovými vrtačkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

**Obsah:**

Vrták č. 786070: á 1 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

**Technický opis**

Počet vrtákov	7
Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Prílepové vrtanie

Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

## Príslušenstvo

Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 3	786070 3
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 4	786070 4
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 5	786070 5
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 6	786070 6
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 7	786070 7
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 8	786070 8
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 10	786070 10