

Garant**Súprava tvrdokovových vrtákov do muriva, Počet vrtákov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	786078 5
GTIN	4062406773489
Trieda položky	71C

Popis**Prevedenie:**

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

Prílepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou zo spekaného karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny prílepovými vrtáčkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Obsah:

Vrták č. 786070: 1 ks Vel. 4; 5; 6; 8; 10

Technický opis

Počet vrtákov	5
Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vŕtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

Príslušenstvo

Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 4	786070 4
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 5	786070 5
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 6	786070 6
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 8	786070 8
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 10	786070 10