

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 15×D, Systém / Ø stopky: GL/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Stopka zosilnená tvrdokovom.

Rozsah balenia:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + L_3 \text{ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.}$

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

Súprava montážnych skrutiek	269026 1
odporúčaná dĺžka upínania	64 mm
Systém	GL
neupínateľný rozsah S	102 mm
Celková dĺžka L	268 mm
Séria	Master Mute
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	15×D
Kmitanie	tlmené
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče

