

**HOLEX**
**Súprava montážneho náradia, 59-dielna v ruksaku na náradie, Počet dielov: 59**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	686016 59
GTIN	4062406773199
Trieda položky	66H

**Popis**
**Prevedenie:**

Kvalitné textilné tašky vybavené praktickým sortimentom nástrojov, ako spoločník pre vaše každodenné úlohy.

**Rozsah balenia:**

Posuvné meradlo: 1 ks č. 410625 veľ. 150

Zvinovací meter: 1 ks č. 462010 veľ. 5

Obojstranný otvorený kľúč: 1 ks č. 610950 veľ. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov dlhých, s guľovou hlavou: 1 ks č. 627225 veľ. 9 (1,5 – 10 mm)

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca: 1 ks Č. 630368 Veľ. 6 (29-dielna)

Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1 ks č. 660701 veľ. 3, 4, 7

Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks č. 668401 veľ. 0, 1, 2

Kombinované kliešte: 1 ks č. 702995 veľ. 180

Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706145 veľ. 250

Ploché zaoblené kliešte, ohnuté: 1 ks č. 713595 veľ. 200

Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 725245 veľ. 160

Zámočnicke kladivo: 1 ks č. 750125 veľ. 300

Nastaviteľný kľúč: 1 ks č. 813961 veľ. 200

Univerzálny nôž: 1 ks č. 845039 veľ. 160

LED baterka: 1 ks Č. 081437 Vel. ČIERNY  
 Textilný ruksak na náradie: 1 ks č. 692267 veľ. 1

**Upozornenie:**  
**Náradie sa dodáva uvoľnené.**

## Technický opis

Počet dielov	59
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom 18 mm Celková dĺžka 160	845039 160
Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	725245 160
Textilný ruksak na náradie Typ 1	692267 1
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3	660701 3
Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukovätami Celková dĺžka 200	713595 200
LED baterka s batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610950 18X19
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, poniklovaný Počet skrutkovačov 9	627225 9
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 7	660701 7
Posuvné meradlo momentovým upínaním Rozsah merania 150	410625 150

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca29-dielne Typ 6	630368 6
Zvinovací meter Dĺžka pásu 5	462010 5
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610950 8X9
Siko kliešte inkoustované, s povlakovanou rukoväťou Celková dĺžka 250	706145 250
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610950 16X17
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 0	668401 0
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610950 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610950 12X13
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 180	702995 180
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 4	660701 4
Zámočnicke kladivo Hmotnosť bez násady 300	750125 300
Nastaviteľný kľúč s krytom rukoväti Celková dĺžka 200	813961 200