

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 15×D, Systém / Ø stopky: QC/20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Stopka zosilnená tvrdokovom.

Rozsah balenia:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Systém	QC
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
neupínateľný rozsah S	118 mm
odporúčaná dĺžka upínania	80 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 1
Celková dĺžka L	340 mm
Séria	Master Mute
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	15×D
Kmitanie	tlmené

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Základný korpus vyvrtávacej tyče