

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 15×D, Systém / Ø stopky: DM/60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Stopka zosilnená tvrdokovom.

Rozsah balenia:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

Stredový posun H základné teleso	10 mm
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
neupínateľný rozsah S	333 mm
Systém	DM
odporúčaná dĺžka upínania	240 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 3
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Celková dĺžka L	1040 mm
Séria	Master Mute
Vnútorná hrúbka zatočenia do	15×D

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče