

**Garant****Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 15×D, Systém / Ø stopky: DM/40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Stopka zosilnená tvrdokovom.

**Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$  stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

**Technický opis**

Systém	DM
neupínateľný rozsah S	224 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 3
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
odporúčaná dĺžka upínania	160 mm
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Celková dĺžka L	668 mm
Séria	Master Mute
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	15×D
Kmitanie	tlmené

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Základný korpus vyvrtávacej tyče