

Garant GRIDLINE

**Kontajner ESD 16G na individuálne osadenie zásuvkami pojazdný, 12×20G,
Výška puzdra: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972032 500
GTIN	4062406769758
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **Pre 100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálné zamykanie s kolíkovým cylindrickým zámkom.

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska s brzdou na koliesko a otočný veniec) Ø 125 mm s oderuvzdornými, **vodivými kolieskami**.

Použitie:

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice č. 972010 – 972015 alebo pre pracovné stoly ESD č. 972150 – 972185.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Technický opis

Šírka v G	12
Úžitková výška	425 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Prevedenie	pojazdný
Šírka	400 mm
Hĺbka	650 mm
Výška	700 mm
Hĺbka v G	20
Maximálna nosnosť	250 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	12×20G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie