

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD, 12×20G, Výška čela zásuvky: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972035 75
GTIN	4062406769772
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

**Vhodné pre:**

Všetky korpusy ESD 16G.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Úžitková šírka v G	12
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Úžitková výška	50 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška vpredu	75 mm
Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková šírka	300 mm
Úžitková hĺbka	500 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	12x20G
Druh produktu	Zásuvka